



HB33K0F-U1

IP
54



- 1 és 3 fázisú két mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény
- Mérők száma: 2
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 80 \text{ A}$

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400 \text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 80 \text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Fázisok száma:

Egyfázisú, háromfázisú

Mérők száma:

Egy mérőhelyes

Tarifák száma:

2

Tarifa típusa:

Mindennapszaki és vezérelt/H-tariás mérés

Betáplálás módja:

Szabadvezetékes, Földkábeles

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
		95 mm ²			Réz, Al

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:

Lakatosolható zárás

IP-védelmi mód:

IP54

Kikönnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:

Védett szerelés

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:

Polikarbonát

Halogénmentes:

Igen

Szilikonmentes:

Igen

MÉRETEK

Magasság:

1050 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

198 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe:	átlátszó
Alsó rész színe:	Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám:	HEN24.E189(HB33K0F-U1)-K-M63.80A-V32A
------------------------	---------------------------------------

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:	1091350
EAN:	5999010913507
ETIM osztály:	DYNAMIC: EC000263 - Meter panel ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel
A Műszaki Specifikáció kiadási éve:	2024

Megjegyzés

Az alumíniumvezetőket a csatlakoztatás előtt a vonatkozó műszaki ajánlásoknak megfelelően kell előkészíteni, lásd az alumíniumvezetőkre vonatkozó műszaki információkat

PDFCART_ZEICHNUNGEN

